


## Geberit Omega30 működtetőlap, 2 mennyiségű öblítéshez



Példaábra

### Alkalmazási célok

- Öblítőtartály működtetéshez Geberit Omega falsík alatti öblítőtartályok esetén

### Tulajdonságok

- Felülről vagy előlről történő működtetés
- Hangszigetelt működtetőpálcák, szerszám nélküli gyorsbeállítás

### Műszaki adatok

Működtető erő | < 20 N

### Szállítási terjedelem

- Működtetőlap-rögzítőkeret
- 2 távolságtartó rögzítőfül
- 2 működtetőpálca
- Rögzítőanyag

Cikksz.	Szín / felület	Alapanyag	B	H	T	
115.080.KH.1	Működtetőlap és nyomógombok: fényes króm Formatervezett csíkok: matt króm	Műanyag	21.2 cm	14.2 cm	1 cm	
115.080.KJ.1	Működtetőlap és nyomógombok: fehér Formatervezett csíkok: fényes króm	Műanyag	21.2 cm	14.2 cm	1 cm	
115.080.KK.1	Működtetőlap és nyomógombok: fehér Formatervezett csíkok: aranyozott	Műanyag	21.2 cm	14.2 cm	1 cm	
115.080.KL.1	Működtetőlap: fehér Nyomógombok és formatervezett csíkok: matt króm	Műanyag	21.2 cm	14.2 cm	1 cm	
115.080.KM.1	Működtetőlap és nyomógombok: fekete Formatervezett csíkok: fényes króm	Műanyag	21.2 cm	14.2 cm	1 cm	
115.080.KN.1	Működtetőlap és nyomógombok: matt króm Formatervezett csíkok: fényes króm	Műanyag	21.2 cm	14.2 cm	1 cm	
115.080.JQ.1	Működtetőlap és nyomógombok: matt króm bevonat, easy-to-clean bevonattal Formatervezett csíkok: fényes króm	Műanyag	21.2 cm	14.2 cm	1 cm	Új

### Kiegészítők

- Geberit hosszabbító készlet Sigma, Omega és Kappa falsík alatti öblítőtartályokhoz